



neoLab® Hochleistungs-Labormixer, ohne Mixaufsatz

Product Images



Beschreibung

Der programmierbare Hochleistungs-Labormixer zum leisen und effizienten Mixen. Der Mixer ist mit einer Spezial-Kunststoff-Sicherheitshaube ausgestattet, die zudem Schallschutzwirkung hat und sich ohne Werkzeug komplett demontieren lässt. Bei Öffnung der Haube stoppt der Motor, ein Betrieb ohne Sicherheitshaube ist nicht möglich. 12 speicherbare Zyklen für automatische Verarbeitung manueller Modus mit 6 fixen Drehzahlen leise, kompakt, solide und elegant Motorgehäuse aus poliertem Edelstahl 1.000 W Dauerbetrieb, 1.600 W high performance processing einfach zu reinigen Zubehör: Verschiedene Mixaufsätze (Best.-Nr. 3-2045, 3-2046 und 3-2048 ff.)

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	3-2044
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072018634
Drehzahl MAX	17000 U/Min
Farbe	silber transparent (milchig)
Breite	225 mm
Höhe	505 mm
Länge	265 mm
Tiefe	265 mm
Blender und Mixer Eigenschaften	programmierbar mit Timer mit Puls-Function mit Dauerfunktion Mixaufsatz als Zubehör erhältlich
Gewicht	8.7 kg
Spannung	230 V
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	6
Funktionsweise	elektrisch
Leistung	1600 W
Typ Homogenisator	Standhomogenisator/Blender

