



Julabo FP51-SL Tiefkälte-Umwälzthermostat

Product Images



Beschreibung

Tiefkälte-Umwälzthermostate der HighTech Reihe mit den Thermostaten HL bzw. SL sind mit leistungsstarken Druck- und Saugpumpen ausgestattet. Die Geräte bieten die gesamte Funktionsvielfalt der professionellen HighTech Thermostatenreihe.

Badabdeckung: integriert mittlere Badöffnung (cm/BxT/BT): 18 x 12 / 20 Produktmerkmale: - LCD DIALOG DISPLAY zur interaktiven Bedienung im Klartext - ICC Temperaturregelung (Intelligent Cascade Control), selbstoptimierend - TCF Temperature Control Features zur Optimierung des Regelverhaltens - RS232/RS485-Schnittstelle für Online-Kommunikation - Integrierter Programmgeber für 6 x 60 Programmschritte - Stakei-Steckbuchsen für Kühlwasser-Magnetventil und HSP Booster-Pumpe - Proportional-Kälteleistungsregelung Lieferumfang: Je 2 Schlaucholiven passend für Schlauch 8 und 12 mm I.W. (Pumpenanschlüsse mit M16x1 Außengewinde) Kälteleistung: Leistungsangaben gemessen nach DIN 12876. Kälteleistungen bis 20 °C gemessen mit Ethanol, über 20 °C gemessen mit Thermalöl, sofern nicht anders angegeben. Leistungsangaben gelten bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Leistungswerte können mit anderen Temperierflüssigkeiten abweichen.

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------|---------------|
| Artikelnummer | JN-0459 |
| Hersteller (Marke) | Julabo |
| VGKL Nummer | 103593551 |
| EAN | 4058072847951 |
| Nettogewicht | 90.00000 kg |
| Temp MAX | 200 °C |
| Temp MIN | -51 °C |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 84198998 |

