



## CARLO ERBA Sicherheitswerkbank SafeFAST Light

### Product Images

---

### Beschreibung

---

**Die SafeFAST Light, FASTERs Kleinste - mit einer Arbeitsfläche von nur 0.7m Breite!  
Platzsparend auf nur 70 cm -> Ideal für kleinere Labore und Arztpraxen!**

Die Mikrobiologische Sicherheitswerkbank SafeFAST Light ist so konstruiert und gefertigt, dass sie die Anforderungen der europäischen Norm EN 12469:2000 erfüllt. Trotz ihrer Kompaktheit bietet die SafeFAST Light alle Sicherheitsanforderungen um höchsten Produkt- und Personenschutz zu gewähren.

#### Merkmale:

- Energieverbrauch <281 W
- Niedriger Geräuschpegel <56 dB(A)
- Kompaktes Design für kleinere Anwendungen
- Aufklappbare Frontscheibe zur optimalen Reinigung
- Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
- Multifunktionsdisplay mit PLC Steuerung
- 1x Steckdose

#### Anwendungsgebiete:

- Mikrobiologie
- Virologie
- Hämatologie
- Zellkulturen
- Genetik

#### Serienmäßige Ausstattung:

- Motorisierte und komplett aufklappbare Frontscheibe
- Seitenscheiben mit je 3 Medienanschlüssen (Durchmesser: 19mm)
- 2 Steckdosen 230 V

#### Zubehör:

#### Elektrische Steckdosen und Medienanschlüsse:

- Elektrische Steckdosen, Europa / Weltweit
- Medienanschlüsse (Luft, Gas, Vakuum, etc.)
- Europa / Weltweit Modell DIN 12898, DIN 12919, DIN 3537

#### Keimtötende UV-Lampe:

- Gesteuert durch einen automatischen UV-Timer über das mikroprozessorgesteuerte Bedienfeld
- Strahlung von 253.7 Nanometer ermöglicht eine hocheffiziente Dekontamination
- Außerhalb der Sichtlinie des Benutzers montiert, für eine gute und sichere Bestrahlung der inneren Oberflächen des Arbeitsbereichs
- Beachten Sie die Sicherheitsmaßnahmen für das Personal, wenn Sie UV-Lampen benutzen. Eine UV Lampe ist kein Ersatz für gute Reinigung und die effektive Lebensdauer ist auf ca. 12 Monate begrenzt, abhängig von der Gesamtzahl der

Betriebsstunden. Wechseln Sie die UV-Lampen alle 12 Monate aus!

#### Untergestell mit Lenkrollen:

- Erhältlich in zwei Standardhöhen: 800 mm oder 950 mm
- Stabile Polyurethan Räder mit 360 Grad Rotation
- Blockiersystem an den vorderen Rädern

#### Untergestell mit justierbaren Füßen:

- Erhältlich in zwei Standardhöhen: 800 mm oder 950 mm

#### Ergonomische Fußstütze:

- Geneigt - zur besseren Körperhaltung
- Einstellbare Höhe
- Anti-Rutsch-Beschichtung
- Chemisch resistent

<b>Modell / Typ</b>	<b>SafeFAST Light 0,7 m</b>
<b>Normen</b>	EN12469, EN61010-1
<b>Maße B×H×T (mm)</b>	830 × 980 × 650
<b>Nutzmaße B×H×T (mm)</b>	732 × 600 × 380
<b>Inflow (m/s)</b>	0.45
<b>Downflow (m/s)</b>	0.35
<b>Elek. Anschluss</b>	230 V 50 Hz

## Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	LK-0413
Hersteller (Marke)	CARLO ERBA
EAN	4058072990008

