



Testo® Temperaturfühler mit Klettband, NTC

Product Images



Beschreibung

Verwenden Sie diesen Temperaturfühler mit NTC-Sensor, um Messungen von Oberflächentemperaturen an Rohren mit Rohrdurchmesser bis 75 mm durchzuführen. Beispielsweise können Sie mit ihm die Oberflächentemperatur von Heizungsrohren ermitteln. Der NTC-Sensor zur Messung der Temperatur ist auf einem breiten Band mit Länge von 300 mm befestigt. Der Klettverschluss an diesem Band ermöglicht eine schnelle und einfache Anbringung des Oberflächenfühlers am Rohr. Für einen optimalen Wärme-Übergang zwischen Oberflächenfühler und dem Messobjekt empfehlen wir die Verwendung unserer optionalen Silikon-Wärmeleitpaste. Der Oberflächenfühler verfügt über ein Kabel. Für jede Anwendung den passenden Fühler Ist der gewünschte Temperaturfühler nicht dabei? Bitte wenden Sie sich direkt an uns. Wir haben ein großes Sortiment an Standard-Temperaturfühlern und fertigen darüber hinaus auch maßgefertigte Fühler speziell nach Ihren individuellen Anforderungen.

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	TO-0223
Hersteller (Marke)	Testo
VGKL Nummer	680934611

