



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Binder Serie FD - Trocken- und Wärmeschränke Avantgarde.Line mit Umluft, 56 L

**1.917,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Serie FD Avantgarde.Line | Trocken- und Wärmeschränke mit Umluft

Ein BINDER Trockenschrank der Serie FD Avantgarde.Line kommt immer dann zum Einsatz, wenn besonders schnelle Trocknung und Sterilisation gefordert ist. Dank seiner völlig homogenen Temperaturverteilung, schnellen Dynamik und dem leistungsstarken Lüfter spart dieser Trockenschrank wertvolle Zeit.

### Vorteile

- Beste Energieeffizienz am Markt
- Sehr gute zeitliche und räumliche Temperaturgenauigkeit
- USB-Anschluss für die Datenaufzeichnung
- Temperaturbereich bis +300 °C

### Wichtige Merkmale

- Temperaturbereich: +10 °C über Umgebungstemperatur bis +300 °C
- Bis zu 30% energiesparender als marktübliche Geräte
- Hohe Temperaturgenauigkeit durch APT.line™ Technologie
- Umluft
- Controller mit LCD-Anzeige
- Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
- 2 verchromte Einschubgitter
- Geräte bis 115 L stapelbar
- Integrierter Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- Ergonomisches Griffdesign
- USB-Anschluss für Aufzeichnung der Daten

## Zusätzliche Informationen

|  |  |
|--|--|
| Art.-Nr.                                   | BB-1228  |
| Hersteller (Marke)                         | Binder   |
| EAN  | 4058072522438  |
| Transporttemperatur                        | Raumtemperatur   |
| Farbe                                      | rot grau   |
| Temp MAX                                   | 300 °C   |
| Breite                                     | 560 mm   |
| Breite/innen                               | 400 mm   |
| Höhe                                       | 625 mm   |
| Höhe innen                                 | 440.0 mm   |
| Tiefe                                      | 565 mm   |
| Tiefe innen                                | 345 mm   |
| Anzahl Fachböden/ Gitter                   | 2  |
| Anzeige (Ablesen, Einstellen)              | digital  |
| Bedienung über                             | Drehknöpfe/Tasten  |
| Gewicht                                    | 41 kg  |
| Spannung                                   | 230 V  |
| Heizgeräte und Wärmeschranke Eigenschaften | mit stufenloser Temperaturregelung mit Alarmfunktion Temp MIN/MAX ist abhängig von Umgebungstemperatur |
| Leistung                                   | 1100 W   |
| Art der Konvektion                         | Umluft   |
| Nutzvolumen                                | 60000 ml   |
| Beladung                                   | von vorne  |
| Temp.-Genauigkeit                          | +/- 0.3 °C   |
| Seite Türaufhängung                        | rechts   |
| Temp MIN über Umgebungstemperatur          | 10 °C  |
| Typ Temperierschrank                       | Trocknungsschrank  |

