











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer :

DE 143 450 657



neoLab® Trockenschrank, Edelstahl, forcierte Umluft, 120 L, 300 °C

2.428,00 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Die **neoLab Labor Trockenschränke** sind für thermische Prozesse für Materialien bis zu 350 °C geeignet: Trocknen, Heizen, thermische Testung und Alterungskonstrolle in einer entsprechenden Umgebung. Die Trockenschränke können in wissenschaftlichen Laboren, Schulen und anderen Bildungsinstituten, in der Medizin und in der Industrie eingsetzt werden. Die Trockenschränke mit hermetisch verschließbaren Türen weisen einen hohen Grad an Genauigkeit auf und sind somit die ökonomische Lösung für alle Standardanwendungen.

- kurze Heiz- und Abkühlzeiten
- mit Übertemperaturschutz und Digitaltimer
- forcierte Umluft gewährleistet eine homogene Temperaturverteilung
- aus Edelstahl
- regelbare Ventilatordrehzahl
- inklusive Regalböden

Weitere Funktionen optional zubuchbar:

- programmierbare Temperatur Controller
- Computer Softwar (Windows) für die Datenüberwachung-, -übermittlung und -aufzeichnung (bis zu 8 PCs)
- Buzzer

Zusätzliche Informationen

| ArtNr. | 7-9342 |
|--|---|
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| EAN | 4058072195137 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Nein |
| Farbe | graulsilber |
| Temp MAX | 300 °C |
| Temp MIN | 20 °C |
| Volumen | 120 I |
| steril | Nein |
| Breite | 775 mm |
| Breite/innen | 400 mm |
| Höhe | 880 mm |
| Höhe innen | 580.0 mm |
| Länge | 750 mm |
| Tiefe | 750 mm |
| Tiefe innen | 550 mm |
| Anzahl Fachböden/ Gitter | 7 |
| Bedienung über | Folientastatur Drehknöpfe/Tasten |
| Gewicht | 70 kg |
| Länge innen | 550 mm |
| Spannung | 230 V |
| Heizgeräte und Wärmeschränke Eigenschaften | mit Überhitzungsschutz mit Zertifizierung |
| Leistung | 2200 W |
| Art der Konvektion | Umluft |
| TempGenauigkeit | +/- 0.3 °C |
| Material Innen | Edelstahl |
| | |

| Seite Türaufhängung | rechts |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Stellvarianten | alleinstehend |
| Temp MIN über Umgebungstemperatur | 10 °C |
| Typ Temperierschrank | Trocknungsschrank |
| Typ Zertifikat | Konformitätserklärung (Normierung) |

