



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**2mag Magnetrührer MIXdrive 1 XL, bis 40 Liter  
oder für viskose Medien, beständig bis +100°C,  
mit ext. Steuerung**

**914,00 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images



## Beschreibung

---

Ultraflacher, kompakter und sehr kräftiger Magnetrührer mit vollautomatischer Rührstabüberwachung mixWATCH, bis zu 40 Liter Rührvolumen, temperaturbeständig bis +100°C, auch für viskose Medien geeignet, sehr kräftige Magnetkopplung, daher prädestiniert für Kraftübertragung über größere Distanzen oder für dicke Gefäßböden. Wartungsfreier 2mag-Motor-Antrieb mit breitem Drehzahlbereich von 70 bis 2.000 rpm. Temperaturbeständig bis +150°C, optimal für den Einsatz in Öfen, äußerst robuste Konstruktion und Ausführung, pflegeleicht, ohne Fugen und Ritzen, leicht zu reinigen und maximal beständig. 3 Jahre Gewährleistung auf alle Material- und Fabrikationsfehler, developed and made in Germany. 2mag mixWATCH Rührstabüberwachung mit automatischer Anpassung der max. erreichbaren Drehzahl für zuverlässigen unbeaufsichtigten Betrieb des Rührers. Eine absolute Neuheit ist das integrierte berührungsfreie Rührstab-Monitoring mixWATCH. Sobald die magnetische Kopplung zwischen Magnetrührer und Rührstab aufgrund einer zu hoch eingestellten Drehzahl oder sich verändernden Viskositäten verloren geht, wird der Rührer gestoppt, der Rührstab neu zentriert und wieder sanft beschleunigt. Die eingestellte Drehzahl wird dabei automatisch um 100 rpm gesenkt um ein zuverlässiges Rühren zu gewährleisten. Der Vorgang wird solange wiederholt bis das System betriebssicher läuft. mixWATCH gewährleistet eine sehr hohe Betriebssicherheit, z.B. bei nicht einsehbareren Behältern und Gefäßen, aber auch bei unbeaufsichtigtem Betrieb über Nacht. mixWATCH ist serienmäßig integriert in 2mag MIXdrive 1 XL. Bitte Steuergerät MIXcontrol XL separat bestellen! Rührstellen: 1 Rührmenge/Rührstelle: bis 40 Liter Werkstoff Gehäuse: Edelstahl Werkstoff Versiegelung: Silikon Zul. Betriebstemp.: +5 bis +100 °C (bei 95% Luftfeuchte) Betriebsspannung (max.): 24 VDC Schutzart: IP66 Maße (BxTxH): 225 x 225 x 38 mm Versandgewicht (brutto): 4,0 kg

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ZU-0026
Hersteller (Marke)	2mag
VGKL Nummer	101854601
EAN	4058072444723
Bruttogewicht	4
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	3.50000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Bayern
Verpackungsbreite	0.37000 m
Verpackungshöhe	0.16000 m
Breite	225 mm
Verpackungstiefe	0.32000 m
Verpackungsvolumen	0.01894400 ccm
Zolltarifnummer	84798200
Höhe	38 mm
Tiefe	225 mm
Spannung	230 V
für Umgebungstemperatur	5 bis 100 °C
Antrieb	E-Motor mit Bürsten
Anzahl Rührstellen	1
Schutzart	IP 66
Rührvolumen/ Rührstelle MAX	40000 ml

