



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## 2mag Magnetrührer MIXdrive 15, 15 Rührstellen für bis zu 15 x 250 ml Bechergläser (h.F.), mit ext. Steuerung

**1.543,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Ultraflacher, verschleißfreier Magnetrührer mit 15 Rührstellen, optimiert für gleichzeitiges Arbeiten mit 15 x 250 ml Bechergläsern (hohe Form). 15 (3x5) Rührstellen mit 100% verschleiß- und wartungsfreiem 2mag-Induktionsantrieb für kraftvolle Durchmischung von Lösungen, 100% synchrondrehend, ruckfreies Rühren auch bei niedrigen Drehzahlen. Vollständig vergossenes und hermetisch dichtes Edelstahlgehäuse, IP68, wasser-, staub- und keimdicht, äußerst robuste Konstruktion und Ausführung, leicht zu reinigen und maximal beständig, tauchbar in Wasser- bzw. Ölbäder, für den Einsatz in CO2 Brutschränken und Öfen geeignet MIXdrive Basic-Version bis +50 °C, individuelle Abmessungen auf Anfrage. 3 Jahre Gewährleistung auf alle Material- und Fabrikationsfehler, developed and made in Germany. Bitte Steuergerät MIXcontrol separat bestellen! Rührstellen: 15 Rührstellenabstand: 65 mm Rührmenge/Rührstelle: 3.000 ml Rührleistung (max.): 40 W Werkstoff Gehäuse: Edelstahl Werkstoff Versiegelung: PUR Zul. Betriebstemperatur (Luft): -10 bis +50 °C in Luft Zul. Betriebstemperatur (Wasser): bis +50 °C in Wasser getaucht Zul. Lagerungsbedingungen: -40 °C bis +70 °C, 10 - 95 %, 500 - 1060 hPa Betriebsspannung (max.) 48 VDC Schutzart: IP68 Maße (BxTxH): 245 x 375 x 38 mm Versandgewicht (brutto): ca. 9,5 kg

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ZU-0015
Hersteller (Marke)	2mag
VGKL Nummer	101854015
EAN	4058072444617
Bruttogewicht	9.5
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	8.70000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Bayern
Breite	245 mm
Verpackungsbreite	0.63000 m
Verpackungshöhe	0.11000 m
Verpackungstiefe	0.31000 m
Verpackungsvolumen	0.02148300 ccm
Zolltarifnummer	84798200
Höhe	38 mm
Tiefe	375 mm
Spannung	230 V
für Umgebungstemperatur	-10 bis 50 °C
Antrieb	Magnetfeldantrieb
Anzahl Rührstellen	15
Rührvolumen/ Rührstelle MAX	3000 ml
Schutzart	IP 68

