



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## 2mag Magnetrührer MIXdrive 60, (6x10) Rührstellen für gleichzeitiges Arbeiten mit 60 Reagenzgläsern, mit ext. Steuerung

**2.244,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Ultraflacher, verschleißfreier Magnetrührer mit 60 (6x10) Rührstellen, optimiert für gleichzeitiges Arbeiten mit 60 Reagenzgläser. 60 Rührstellen mit 100% verschleiß- und wartungsfreiem 2mag-Induktionsantrieb für kraftvolle Durchmischung von Lösungen, 100% synchrondrehend, ruckfreies Rühren auch bei niedrigen Drehzahlen. Vollständig vergossenes und hermetisch dichtes Edelstahlgehäuse, IP68, wasser-, staub- und keimdicht, äußerst robuste Konstruktion und Ausführung, leicht zu reinigen und maximal beständig, tauchbar in Wasser- bzw. Ölbad, für den Einsatz in CO<sub>2</sub> Brutschränken und Öfen geeignet MIXdrive Basic-Version bis +50 °C, individuelle Abmessungen auf Anfrage. 3 Jahre Gewährleistung auf alle Material- und Fabrikationsfehler, developed and made in Germany. Bitte Steuergerät MIXcontrol separat bestellen! Rührstellen: 60 Rührstellenabstand: 32,5 mm Rührmenge/Rührstelle: 500 ml Rührleistung (max.): 40 W Werkstoff Gehäuse: Edelstahl Werkstoff Versiegelung: PUR Zul. Betriebstemperatur (Luft): -10 bis +50 °C in Luft Zul. Betriebstemperatur (Wasser): bis +50 °C in Wasser getaucht Zul. Lagerungsbedingungen: -40 °C bis +70 °C, 10 - 95 %, 500 - 1060 hPa Betriebsspannung (max.): 48 VDC Schutzart: IP68 Maße (BxTxH): 245 x 375 x 38 mm Versandgewicht (brutto): ca. 8,9 kg

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ZU-0016
Hersteller (Marke)	2mag
VGKL Nummer	101854060
EAN	4058072444624
Bruttogewicht	8.9
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	8.10000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Bayern
Verpackungsbreite	0.63000 m
Verpackungshöhe	0.11000 m
Breite	245 mm
Verpackungstiefe	0.31000 m
Verpackungsvolumen	0.02148300 ccm
Zolltarifnummer	84798200
Höhe	38 mm
Tiefe	375 mm
Spannung	230 V
für Umgebungstemperatur	-10 bis 50 °C
Antrieb	Magnetfeldantrieb
Anzahl Rührstellen	60
Schutzart	IP 68
Rührvolumen/ Rührstelle MAX	500 ml

