



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



2mag Magnetrührer mit Heizung, Alu- Heizplatte, 100-1.600 UpM, bis 2 l

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Der kleinste heizbare Magnetrührer der Welt

Kompakter, kräftiger und sehr robuster Magnetrührer mit Aluminium-Heizplatte.

Für den Einsatz mit viskosen und aggressiven Medien geeignet.

Verschleiß- und wartungsfreier Induktionsantrieb zur Durchmischung von Lösungen.

Ruckfreies Rühren auch bei niedrigen Drehzahlen.

SoftStart für zuverlässiges Fangen/Zentrieren und sicheres Beschleunigen des Rührstabes.

Beständiges und pflegeleichtes Edelstahlgehäuse, Überschwappschutz, äußerst robuste Konstruktion.

Heizplatte aus beständiger Aluminiumlegierung.

Buchse für Kontaktthermometer (Zubehör), Warn-LED bei heißer Heizplatte, 3 integrierte Sicherheitseinrichtungen gegen Überheizen und Überhitzung.

Technische Daten

Rührleistung (max.): 10 Watt

Heizleistung: 500 Watt

Überhitzungsschutz:

Steuerelektronik: reversibel, Temperatursicherung $T_{ein} = +70\text{ °C}$; $T_{aus} = +42\text{ °C}$

Software: reversibel (Software), $> +200\text{ °C}$ Heizplatten-Temperatur

Heizplatte: irreversibel, Temperatursicherung

Gewicht: ca. 2,0 kg

Netzanschluss: 230 V / 50-60 Hz / 2,3 A

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ZU-0057
Hersteller (Marke)	2mag
alte neoLab ArtikelNr.	7-3080
EAN	4058072444457
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Drehzahl MAX	1600 U/Min
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Temp MAX	200 °C
Breite	140 mm
Höhe	80 mm
Tiefe	120 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Gewicht	2 kg
Spannung	230 V
für Umgebungstemperatur	-10 bis 40 °C
Rührer und Rotatoren Eigenschaften	mit stufenloser Drehzahlregelung mit Heizung
Drehzahl MIN	100 U/Min
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	stufenlos
Heizleistung	500 W
Anzahl Rührstellen	1
Material Gehäuse	Edelstahl
Schutzart	IP 20
Leistung Magnetrührer	10 W
Material Rührplatte	Aluminium
Maximale relative Luftfeuchte bei 20 °C	80.0 %
Modell Magnetrührer	neoLab-Magnetrührer bis 2 l. mit Heizung (7-3080)

Rührleistung/ Rührstelle	10 W
Rührvolumen/ Rührstelle MAX	2 l
Rührvolumen/ Rührstelle MIN	1 ml
Temperatursensor	ohne

