



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



2mag Magnetrührer maxMIX, 1 Rührstelle bis zu 150 l, 100-1200 rpm, int. Steuerung

2.891,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Designed für chemische und biotechnische Applikationen aller Art wie z.B. in Qualitätssicherung und Technik, entwickelt für hohe Ansprüche, unschlagbar kräftig sowie für kompromisslosen Dauerbetrieb. Unschlagbar kräftiger Magnetrührer mit großer Stellfläche, bis zu 150 Liter Rührvolumen, auch für hochviskose Medien geeignet, sehr kräftige Magnetkopplung durch SmCo-Magneten, daher prädestiniert für Kraftübertragung über größere Distanzen, für dicke Gefäßböden oder für Doppelmantelgefäße. Wartungsfreier 2mag-Motor-Antrieb mit breitem Drehzahlbereich von 100 bis 1.200 rpm. Vollständig vergossenes und dichtes Edelstahlgehäuse, IP64, äußerst robuste Konstruktion und Ausführung, leicht zu reinigen und maximal beständig, individuelle Abmessungen auf Anfrage. Integrierte Steuerung mit kräftiger 40 W Rührleistung, breiter Drehzahlbereich von 100 bis 1.200 rpm, einstellbare SoftStart-Funktion (20-99 s) für zuverlässiges Fangen/Zentrieren und sicheres Beschleunigen des Rührstabes bei unterschiedlichen Volumen und Viskositäten Digitalanzeige zur Drehzahl- und SoftStart-Einstellung, QuickSet für schnelles Setzen der Anfangs- bzw. Höchstdrehzahl, QuickStop-Funktion gegen Nachlaufen und Glasbruch, Speichern des letzten Funktionszustandes bei Ausschalten, beständiges Edelstahlgehäuse, leicht zu reinigen. 3 Jahre Gewährleistung auf alle Material- und Fabrikationsfehler, developed and made in Germany. Rührstellenanzahl: 1 Rührmenge: 1 – 150 Liter Drehzahlbereich: 100 – 1.200 rpm Rührleistung (max.): 40 W Leistungseinstellung: keine Beschleunigung: variabel, 20 – 99 s Werkstoff Gehäuse: Edelstahl Werkstoff Versiegelung: PUR Zul. Betriebstemperatur: -10 bis +50 °C (bei 80% Luftfeuchte) Zul. Lagerungsbedingungen: -40 °C bis +70 °C, 10 – 95 %, 500 – 1060 hPa Anschlusswert: 100–240 V / 50–60 Hz / 4,2 A Schutzart: IP64 Maße (BxTxH): 265 x 320 x 68 mm Versandgewicht (brutto): ca. 10 kg

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ZU-0011
Hersteller (Marke)	2mag
VGKL Nummer	101853501
EAN	4058072444570
Bruttogewicht	10
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Drehzahl MAX	1200 U/Min
Nettogewicht	9.30000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Bayern
Breite	265 mm
Verpackungsbreite	0.40000 m
Verpackungshöhe	0.21000 m
Verpackungstiefe	0.40000 m
Verpackungsvolumen	0.03360000 ccm
Zolltarifnummer	84798200
Höhe	68 mm
Tiefe	320 mm
Spannung	230 V
für Umgebungstemperatur	-10 bis 50 °C
Antrieb	E-Motor mit Bürsten
Anzahl Rührstellen	1
Drehzahl MIN	100 U/Min
Rührvolumen/ Rührstelle MAX	150000 ml
Schutzart	IP 64

