



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



2mag Magnetrührer steriMIXdrive, für Einsatz in Autoklaven, mixWATCH, bis 40 Liter, beständig bis +150°C, mit ext. Steuerung

1.871,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Ultraflacher, kompakter und sehr kräftiger Magnetrührer und vollautomatischer Rührstabüberwachung mixWATCH, bis zu 40 Liter Rührvolumen, für den Einsatz in Autoklaven geeignet. Sehr kräftige Magnetkopplung, daher prädestiniert für Kraftübertragung über größere Distanzen oder für dicke Gefäßböden. Wartungsfreier 2mag-Motor-Antrieb mit breitem Drehzahlbereich von 100 bis 1.200 rpm. Gekapseltes, druck- und vakuumdichtes Edelstahlgehäuse, IP68, temperaturbeständig bis +150°C, äußerst robuste Konstruktion und Ausführung, pflegeleicht, ohne Fugen und Ritzen, leicht zu reinigen und maximal beständig. easyMOUNT Steckerkupplung zur schnellen und einfachen Montage des Rührerkabels an druck- und dampfdichten Durchführungen in den Dampfkessel. 3 Jahre Gewährleistung auf alle Material- und Fabrikationsfehler, developed and made in Germany. 2mag mixWATCH Rührstabüberwachung mit automatischer Anpassung der max. erreichbaren Drehzahl für zuverlässigen unbeaufsichtigten Betrieb des Rührers. Eine absolute Neuheit ist das integrierte berührungsfreie Rührstab-Monitoring mixWATCH. Sobald die magnetische Kopplung zwischen Magnetrührer und Rührstab aufgrund einer zu hoch eingestellten Drehzahl oder sich verändernden Viskositäten verloren geht, wird der Rührer gestoppt, der Rührstab neu zentriert und wieder sanft beschleunigt. Der Vorgang wird solange wiederholt bis das System betriebssicher läuft. mixWATCH gewährleistet eine sehr hohe Betriebssicherheit, z.B. bei nicht einsehbareren Behältern und Gefäßen, aber auch bei unbeaufsichtigtem Betrieb über Nacht. mixWATCH ist serienmäßig integriert in 2mag steriMIXcontrol. Bitte Steuergerät steriMIXcontrol separat bestellen! Rührstellen: 1 Rührvolumen/Rührstelle: 1 - 40 Liter Rührleistung (max.): 20 W Werkstoff Gehäuse: PPSU/Edelstahl Zul. Betriebstemperatur: -10 bis +150 °C (bei 100% Luftfeuchtigkeit) Betriebsspannung (max.): 24 VDC Schutzart: IP68 Maße (BxTxH): 140 x 140 x 32 mm Versandgewicht (brutto): ca. 1,5 kg

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ZU-0027
Hersteller (Marke)	2mag
EAN	4058072444730
Bruttogewicht	1.5
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	1.30000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Bayern
Verpackungsbreite	0.29000 m
Verpackungshöhe	0.15000 m
Breite	140 mm
Verpackungstiefe	0.24000 m
Verpackungsvolumen	0.01044000 ccm
Zolltarifnummer	84798200
Höhe	32 mm
Tiefe	140 mm
Spannung	230 V
für Umgebungstemperatur	-10 bis 150 °C
Antrieb	E-Motor mit Bürsten
Anzahl Rührstellen	1
Schutzart	IP 68
Rührvolumen/ Rührstelle MAX	40000 ml

