



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



2mag Mini Magnetrührer cuvetteMIXdrive, verschleißfrei 1 Rührstelle, bis zu 25 ml, ideal für Küvetten, mit ext. Steuerung

303,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Magnetrührer, miniaturisiert, verschleißfrei 1 Rührstelle, für bis zu 25 ml Rührvolumen, ideal für Geräteintegration z.B. in Photometer. 1 Rührstelle mit 100% verschleiß- und wartungsfreiem 2mag-Induktionsantrieb für Durchmischung von Lösungen, 100% synchrondrehend, ruckfreies Rühren auch bei niedrigen Drehzahlen. Vollständig vergossenes und hermetisch dichtes Polyurethangehäuse, IP68, wasser-, staub- und keimdicht, leicht zu reinigen und maximal beständig, tauchbar in Wasserbäder. 3 Jahre Gewährleistung auf alle Material- und Fabrikationsfehler, developed and made in Germany. Bitte Steuergerät MIXcontrol separat bestellen! Rührstellen: 1 Rührmenge/Rührstelle: 25 ml Rührleistung (max.) : 10 W Werkstoff Gehäuse: PUR Werkstoff Versiegelung: PUR Zul. Betriebstemperatur (Luft): -10 bis +50 °C in Luft Zul. Betriebstemperatur (Wasser): bis +50 °C in Wasser getaucht Zul. Lagerungsbedingungen: -40 °C bis +70 °C, 10 – 95 %, 500 – 1060 hPa Betriebsspannung (max.) 24 VDC Schutzart: IP68 Maße (BxTxH): 12,5 x 12,5 x 6 mm Versandgewicht (brutto): ca. 0,14 kg

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ZU-0025
Hersteller (Marke)	2mag
EAN	4058072444716
Bruttogewicht	0.14
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.08000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Bayern
Verpackungsbreite	0.15000 m
Verpackungshöhe	0.10000 m
Breite	13 mm
Verpackungstiefe	0.15000 m
Verpackungsvolumen	0.00225000 ccm
Zolltarifnummer	84798200
Höhe	6 mm
Tiefe	13 mm
Spannung	230 V
für Umgebungstemperatur	-10 bis 50 °C
Antrieb	Magnetfeldantrieb
Anzahl Rührstellen	1
Schutzart	IP 68
Rührvolumen/ Rührstelle MAX	25 ml

