



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



sunlab® Digitaler Mini Magnetrührer mit Heizung bis 280°C, 1500 UpM

274,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Der Sunlab® Mini Magnetrührer mit Heizung ist ideal geeignet zum schnellen Mischen und Aufheizen von mittleren Mengen an niedrig viskosen Flüssigkeiten. Durch einen leistungstarken und wartungsfreien Motor erreicht dieser Magnetrührer eine maximale Drehzahl von 1500 UpM und hat dabei ein maximales Rührvolumen von rund 3 Litern. Die keramikbeschichtete Heizplatte mit einem Durchmesser von 135 mm ist beständig gegen Chemikalien und garantiert schnelle Aufheizzeiten bis zur Maximaltemperatur von 280°C.

Ein eingebauter Überhitzungsschutz (320°C) sowie eine Restwärmeanzeige bis ca. 50°C garantieren einen einfachen und sicheren Umgang mit diesem Magnetrührer.

Die Einstellung von Rührgeschwindigkeit und Temperatur erfolgt über die beiden Drehknöpfe und ist auf dem LED-Display gut ablesbar.

Weitere Informationen zum Sunlab® Mini Magnetrührer:

Temperaturgenauigkeit: $\pm 1^{\circ}\text{C}$, mit Sensor: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

Lieferumfang:

Sunlab® Digitaler Mini Magnetrührer mit Heizung

Netzkabel

Temperaturfühler

Bitte beachten Sie, dass kein Stativ im Lieferumfang enthalten ist.

(Als Zubehör zu bestellen, mit Best.-Nr. D-8158)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	D-8150
Hersteller (Marke)	sunlab
EAN	4058072018016
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Drehzahl MAX	1500 U/Min
Farbe	orange
Material	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Temp MAX	280 °C
Temp MIN	20 °C
Breite	150 mm
Höhe	80 mm
Tiefe	260 mm
Rührer und Rotatoren Eigenschaften	mit stufenloser Drehzahlregelung mit Heizung
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	stufenlos
Anzahl Rührstellen	1
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	digital
Drehzahl MIN	200 U/Min
Ersatzteil	D-6014
Gewicht	2.8 kg
Heizleistung	515 W
Leistung Magnetrührer	10 W
Material Gehäuse	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Material Rührplatte	Edelstahl Keramik
Maximale relative Luftfeuchte bei 20 °C	80.0 %
Modell Magnetrührer	Sunlab Magnetrührer bis 3 l. LED-Display. mit Heizung (D-8150)
Rührleistung/ Rührstelle	10 W
Rührvolumen/ Rührstelle MAX	3 l

Rührvolumen/ Rührstelle MIN	10 ml
Schutzart	IP 21
Spannung	230 V
Sunlab® Modellnummer	Magnetrührer SU1150
Temperatursensor	ohne
für Umgebungstemperatur	5 bis 40 °C

