



sunlab® Mini-Magnetrührer; Modell SU 1250

Artikelbilder



Beschreibung

Robuster, kompakter und regelbarer Mini-Magnetrührer. Der Sunlab Mini-Magnetrührer hat eine **analog regelbare Drehzahl**. Das maximale Rührvolumen beträgt 3 Liter bei einer optimalen Rührstäbchengröße von 50 mm. Plattendurchmesser 135 mm.

Lieferumfang: Magnetrührer, Anschlusskabel, Bedienungsanleitung.

Zertifikate: DIN EN 60529

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	D-8250
Hersteller (Marke)	sunlab
EAN	4058072024253
Drehzahl MAX	1500 U/Min
Farbe	orange
Material	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
steril	Nein
Breite	150 mm
Höhe	80 mm
Tiefe	260 mm
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Gewicht	1.8 kg
Spannung	230 V
für Umgebungstemperatur	5 bis 40 °C
Rührer und Rotatoren Eigenschaften	mit stufenloser Drehzahlregelung
Drehzahl MIN	0 U/Min
Anzahl Geschwindigkeitsstufen	stufenlos
Anzahl Rührstellen	1
Material Gehäuse	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Schutzart	IP 42
Leistung Magnetrührer	10 W
Material Rührplatte	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Maximale relative Luftfeuchte bei 20 °C	80.0 %
Modell Magnetrührer	Sunlab Magnetrührer bis 3 l. analog (D-8250)
Rührleistung/ Rührstelle	10 W
Rührvolumen/ Rührstelle MAX	3 l
Rührvolumen/ Rührstelle MIN	10 ml

Sunlab® Modellnummer

Magnetrührer SU1250

Temperatursensor

ohne

