



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Sartorius Secura® Semi-Micro-Waage, 120 | 220 g, Wägeplatte 80 mm Ø, vollautomatische Justierautomatik

8.400,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Secura® Waagen mit integrierten und intelligenten Sicherheitssystemen.

Die Secura® Waagen bieten Ihnen neben hochpräzisen Wägeregebnissen und Bedienkomfort integrierte Sicherheitssysteme zur allumfassenden Zuverlässigkeit – einfach sicher wiegen.

Echtzeit-Bedienführung beim Nivellieren der Waage, Alarmhinweise und interaktive Hilfestellung unterstützen bei der Nivellierung, dadurch vermeiden Sie ungenaue Ergebnisse aufgrund einer nicht korrekt nivellierten Waage.

Die interne vollautomatische Justierautomatik isoCAL für höchstmögliche Genauigkeit ist jederzeit durchführbar. Cal Audit Trail ermöglicht die einfache und rückführbare Dokumentation aller Kalibrier- und Justiervorgänge. Alle Wägedaten sind dank sicherer und klarer Dokumentation mit Proben- und Chargen-Identnummern nachvollziehbar, GLP-IGMP-konforme Ausdrücke. Durch den serienmäßigen Passwortschutz verhindern Sie Manipulation und unberechtigten Zugang. Einfache Aufzeichnungen mit der integrierten PC-Direkt-Funktion und der Plug & Work-Technologie für den Anschluss an einen Sartorius Labordrucker.

Zusätzliche Informationen

| | |
|-------------------------|--|
| Art.-Nr. | ST-8801 |
| Hersteller (Marke) | Sartorius |
| alte neoLab ArtikelNr. | 5-2040 |
| EAN | 4058072371371 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Farbe | grau weiß |
| Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| Breite | 218 mm |
| Höhe | 316 mm |
| Länge | 376 mm |
| Tiefe | 376 mm |
| Ablesbarkeit | 0.0100 g |
| Bedienung über | Touchscreen |
| Gewicht | 7.8 kg |
| Reproduzierbarkeit | 0.03 g |
| Typ Schnittstelle | USB mini |
| für Umgebungstemperatur | 10 bis 30°C |
| Waagen Eigenschaften | mit umschaltbaren Wä geeinheiten mit interner Kalibrierung mit Windschutz mit Schnittstelle inklusive Batterien/Akku |
| DM Wägeplatte | 80 mm |
| Energieversorgung | Stromnetz |
| Form Wägeplatte | rund |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Typ Kalibrierung | automatisch |
| Wä gebereich MAX | 220 g |
| Typ Waage | Analysewaage |
| Wä geeinheiten | g ct mommes kg lb ozt oz baht grain |

