



## KERN Präzisionswaage EWJ, 300 g

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

- Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld
- Interne Justierautomatik zeitgesteuert alle 2 Stunden. Garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
- Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
- Windschutz serienmäßig bei Modellen mit = 600 g Wägeraum B×T×H 134×128×80 mm
- nur EWJ 300-3H: Großer Glas-Windschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut, Wägeraum B×T×H 155×175×217 mm
- Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig (nicht für EWJ-SM)
- Datenschnittstelle USB zum Übertragen von Wägedaten an PC, Drucker, USB Sticks etc. (nicht für EWJ-SM)
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
- Um Ihnen die richtige Wahl Ihrer KERN Waage zu erleichtern, haben wir für Sie bei jedem Modell einen Qualitätscode aufgeführt, der sich aus zwei Qualitätsmerkmalen zusammensetzt und Ihnen zusätzlich zu den Produktmerkmalen, technischen Daten und Piktogrammen, eine weitere Entscheidungshilfe für die perfekte Waage für Ihre Anwendung liefert.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-4156
Hersteller (Marke)	KERN
VGKL Nummer	105839306
EAN	4058072138066
Farbe	hellgrau grau
Ablesbarkeit	0.001 g
Bedienung über	Folientastatur
Gewicht	5.11 kg
Reproduzierbarkeit	0.002 g
Waagen Eigenschaften	mit umschaltbaren Wägeeinheiten
Material Wägeplatte	Edelstahl
Wägebereich MAX	300 g
Hersteller	KERN
Typ Waage	Präzisionswaage

