



Julabo F81-ME Tiefkälte-Umwälzthermostat

Artikelbilder



Beschreibung

Tiefkälte-Umwälzthermostate der TopTech Reihe sind mit einer zweistufigen dauerbetriebssicheren Kaskaden-Kältetechnik ausgestattet und sind für interne und externe Temperieraufgaben geeignet. Modelle mit ME-Thermostat, zusätzliche Vorteile - PID3-

Temperaturregelung, Konstanz ± 0.01 °C - VFD Comfort-Display mit gleichzeitiger Anzeige von Sollwert sowie Istwert intern und extern (Auflösung 0.01 °C) - integrierter Programmgeber (1 x 10 Schritte) mit Echtzeituhr - Leuchtbalkenanzeige für die einstellbare Pumpenleistung Hinweis: FP Modelle besitzen eine energiesparende Proportional-Kälteleistungsregelung. Badgefäß: Edelstahl Badabdeckung: integriert mittlere Badöffnung (cm/BxT/BT): 13 x 15 / 16 Pumpentyp: Tauchpumpe Produktmerkmale: - PID3 Kaskaden-Temperaturregelung für höchste Temperaturkonstanz intern und extern - RS232-Schnittstelle für Online-Kommunikation - Integrierter Programmgeber für 10 Programmschritte Lieferumfang: Je 2 Schlaucholiven passend für Schlauch 8 und 12 mm I.W. (Pumpenanschlüsse mit M16x1 Außengewinde) Kälteleistung: Leistungsangaben gemessen nach DIN 12876. Kälteleistungen bis 20 °C gemessen mit Ethanol, über 20 °C gemessen mit Thermalöl, sofern nicht anders angegeben. Leistungsangaben gelten bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Leistungswerte können mit anderen Temperierflüssigkeiten abweichen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	JN-0429
Hersteller (Marke)	Julabo
EAN	4058072847630
Nettogewicht	86.00000 kg
Temp MAX	100 °C
Temp MIN	-81 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84198998

