



## Julabo FP52-SL Tiefkälte-Umwälzthermostat

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

Tiefkälte-Umwälzthermostate mit dem Thermostaten SL überzeugen mit hohen Heiz-, Kälte- und Pumpenleistungen und werden für externe Temperieraufgaben eingesetzt. Badabdeckung: integriert Produktmerkmale: - LCD DIALOG DISPLAY zur interaktiven

Bedienerführung im Klartext - ICC Temperaturregelung (Intelligent Cascade Control), selbstoptimierend - TCF Temperature Control Features zur Optimierung des Regelverhaltens - RS232/RS485-Schnittstelle für Online-Kommunikation - Integrierter Programmgeber für 6 x 60 Programmschritte - Stakei-Steckbuchsen für Kühlwasser-Magnetventil und HSP Booster-Pumpe - Proportional-Kälteleistungsregelung Lieferumfang: Je 2 Schlaucholiven passend für Schlauch 8 und 12 mm I.W. (Pumpenanschlüsse mit M16x1 Außengewinde) Kälteleistung: Leistungsangaben gemessen nach DIN 12876. Kälteleistungen bis 20 °C gemessen mit Ethanol, über 20 °C gemessen mit Thermalöl, sofern nicht anders angegeben. Leistungsangaben gelten bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Leistungswerte können mit anderen Temperierflüssigkeiten abweichen.

## Zusätzliche Informationen

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Art.-Nr.           | JN-0461       |
| Hersteller (Marke) | Julabo        |
| VGKL Nummer        | 463593552     |
| EAN                | 4058072847975 |
| Nettogewicht       | 156.00000 kg  |
| Temp MAX           | 100 °C        |
| Temp MIN           | -60 °C        |
| Ursprungsland      | Deutschland   |
| Zolltarifnummer    | 84198998      |

