



Julabo PRESTO A85 Hochdynamisches Temperiersystem Bemerkung: plus Verpackungskosten /

Artikelbilder



Beschreibung

Hohe Kälteleistungen ermöglichen eine Tiefsttemperatur von bis zu -85 °C. Je nach Prozessthermostat sind verschiedene Heizleistungen verfügbar, die noch mehr Flexibilität in der Applikation bieten. Die hochdynamischen Temperiersysteme PRESTO sind dafür prädestiniert, Temperaturen bei verschiedensten Anwendungen wie Reaktortemperierung oder Materialstresstests hochpräzise zu regeln. Durch den Einsatz effizienter Komponenten können die Prozessthermostate exo- und endotherme Reaktionen extrem schnell kompensieren. Permanente interne Überwachungen und selbstschmierende Pumpen sorgen für eine hohe Lebensdauer. Darüber hinaus bieten umfangreiche Schnittstellen viele Möglichkeiten zur Fernsteuerung über Netzwerke oder zur Einbindung in übergreifende Leitsysteme. Pumpentyp: Kreiselpumpe Produktmerkmale: - Kälteleistung bis zu 2.8 kW - Pumpendruck bis zu 3.2 bar, max. 80 l/min Förderstrom - Pt100 Externfühler-Anschluss - Anschlüsse für Alarm-Ausgang, Pt100-Externfühler und Standby-Eingang - Analoge Anschlüsse, RS485, Profibus DP (Zubehör) - Integrierter 5.7" Farb-Industrie-Touchscreen - Zweiter Pt100 Externfühler-Anschluss (Zubehör) - Alarm-Ausgang - Heizleistung bis zu 15 kW - Temperaturkonstanz $\pm 0.05 \dots \pm 0.1^\circ\text{C}$ - Abnehmbares Lüftungsgitter Kälteleistung: Leistungsangaben gemessen nach DIN 12876. Kälteleistungen bis 20 °C gemessen mit Ethanol, über 20 °C gemessen mit Thermalöl, sofern nicht anders angegeben. Leistungsangaben gelten bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Leistungswerte können mit anderen Temperierflüssigkeiten abweichen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	JN-0741
Hersteller (Marke)	Julabo
VGKL Nummer	103592085
EAN	4058072848286
Nettogewicht	362.00000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84198998

