



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## CARLO ERBA Sicherheitswerkbank SafeFAST Classic 215 S

**Preis auf  
Anfrage**  
**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images

---

# Beschreibung

## Die SafeFAST Classic Sicherheitswerkbank ist der Allrounder unter den FASTER Werkbänken!

Sie ist so konstruiert und gefertigt, dass sie die Anforderungen der europäischen Norm EN 12469:2000 erfüllt und über höchsten Produkt- und Personenschutz verfügt. Die Arbeitsfläche ist komplett gefertigt aus Edelstahl 1.4404 und die Rückwand ist pulverbeschichtet, wodurch sich die SafeFAST Classic u.a. ideal bei der Verwendung von Säuren eignet. Die FASTER Sicherheitswerkbänke sind unter anderem für eine GMP-gerechte Herstellung mit gefährlichen Substanzen entwickelt worden.

### Merkmale:

- Energieverbrauch <257 W
- Niedriger Geräuschpegel <53 dB(A)
- Kostengünstige Sicherheitswerkbank
- Optimale Performance
- Motorisierte Frontscheibe
- Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
- Pulverbeschichtete Rückwand
- Multifunktionsdisplay mit PLC Steuerung
- Ergonomisches Design
- Segmentierte Edelstahl-Arbeitsfläche
- Mit Einzelgebläse oder Doppelgebläse verfügbar

### Funktionsprinzip:

- 70 % rezirkulierend über den Haupt-HEPA Filter H14
- 30 % über den Abluft-HEPA Filter H14

### Anwendungsgebiete:

- Mikrobiologie
- Virologie
- Hämatologie
- Zellkulturen
- Genetik

### Optionale Ausstattung:

- Aufklappbare Frontscheibe
- Doppelgebläse
- Anschlüsse für Gas, Vakuum, Nitrogen
- UV Lampe
- Elektrisch höhenverstellbares Untergestell
- Wägearbeitsplatte
- Medienanschlüsse
- Partikelmonitoring
- Armlauflage
- Zugfreier Abluftanschluss
- Spezialbeschichtungen
- Touch Screen Monitor
- Gelochte Arbeitsfläche oder Arbeitswanne

Modell / Typ	SafeFAST Classic 0,9 m	SafeFAST Classic 1,2 m	SafeFAST Classic 1,5 m	SafeFAST Classic 1,8 m
Normen	EN12469, EN61010-1	EN12469, EN61010-1	EN12469, EN61010-1	EN12469, EN61010-1
Maße B×H×T (mm)	1045 × 1500 × 810	1350 × 1500 × 810	1655 × 1500 × 810	1960 × 1500 × 810
Nutzmaße B×H×T (mm)	887 × 740 × 580	1192 × 740 × 580	1497 × 740 × 580	1802 × 740 × 580
Inflow (m/s)	0.45	0.45	0.45	0.45
Downflow (m/s)	0.40	0.40	0.40	0.40
Elek. Anschluss	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz

# Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LK-0384
Hersteller (Marke)	CARLO ERBA
EAN	4058072989729

