



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## **CARLO ERBA Sicherheitswerkbank SafeFAST XXL Premium 1.2m Nutzmaße: 1190x1000x1000mm**

**Preis auf  
Anfrage  
zzgl. MwSt &  
Versand**

### **Product Images**

---

# Beschreibung

## SafeFAST XXL Werkbank

Die SafeFAST XXL ist eine individualisierte mikrobiologische Sicherheitswerkbank, die unter anderem für die Aufnahme von automatischen Laborrobotern ausgelegt ist. Die Werkbank bietet reine Luft der Klasse ISO 3 nach ISO EN 14644-1, arbeitet im Unterdruck mit einer Einströmsperre von 0,5 m/s Luftgeschwindigkeit und bietet somit höchsten Produkt- und Personenschutz. Ein Teil der Luft wird über einen Abluft-HEPA-Filter abgeführt, um den Umweltschutz zu gewährleisten.

Die XXL-Werkbank von FASTER kann auf verschiedene Weise „maßgeschneidert“ werden, um den Anforderungen der jeweiligen Anwendung gerecht zu werden. Natürlich immer nach EN 12469:2000. Zudem ermöglichen alle XXL-Modelle durch ihre Schwerlastböden das Arbeiten mit großen und schweren Geräten wie 3D-Druckern oder Robotern. Die Standard-Arbeitstiefe beträgt 1 m und die Arbeitshöhe 1 m.

### Merkmale:

- Außengehäuse und innere Rückwand aus Epoxid-Pulverbeschichtetem Stahl
- Verstärkte Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304L im Standard, wahlweise auch perforierte Arbeitsfläche oder Arbeitswanne verfügbar
- Filterung über H14 HEPA Vertikalstrom- und Abluftfiltergemäß CEN EN 1822
- Belüftung über elektrisches Zentrifugalgebläse
- Front- und Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
- Frontscheibe mit Haltescharnieren zum Offenhalten für eine Öffnungshöhe bis zu 600 mm
- Elektrische Steckdosen mit IP 55 Schutz
- DEHS Testöffnungen (Schnellkupplungen) für Filter-Integritätstests
- Beleuchtung über LED außerhalb des Arbeitsbereichs
- Mikroprozessorgesteuerte Regelung mit Alarmen für die wichtigsten Geräteparameter
- Elektronische Gleichstrom-Gebläse (DC)

### Serienmäßige Ausstattung:

- Aufklappbare Frontscheibe zur optimalen Reinigung
- 1 oder 2 Steckdosen je nach Größe

### Optionale Ausstattung:

- Geräte komplett aus Edelstahl AISI 304 oder 316
- Zusätzliche Datenausgänge
- UV-Licht, installiert auf einer Aluminium-Nachtabdeckung
- Seitliche Durchlässe
- Kundengerechte Abmessungen

Modell / Typ	SafeFAST XXL 1,2	SafeFAST XXL 1,5	SafeFAST XXL 1,8	SafeFAST XXL 2,2
Normen	EN12469, EN61010-1	EN12469, EN61010-1	EN12469, EN61010-1	EN12469, EN61010-1
Maße B×H×T (mm)	1233 × 1885 × 1190	1637 × 1855 × 1190	1942 × 1885 × 1190	2398 × 1885 × 1190
Nutzmaße B×H×T (mm)	1190 × 1000 × 1000	1495 × 1000 × 1000	1800 × 1000 × 1000	2256 × 1000 × 1000
Inflow (m/s)	0.45	0.45	0.45	0.45
Downflow (m/s)	0.32	0.32	0.32	0.32
Elek. Anschluss	230 V 50 Hz			

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LK-0420
Hersteller (Marke)	CARLO ERBA
EAN	4058072990077

