



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



CARLO ERBA Sicherheitswerkbank SafeFAST XXL Premium 2.2m Nutzmaße: 2256x1000x1000mm

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

Beschreibung

SafeFAST XXL Werkbank

Die SafeFAST XXL ist eine individualisierte mikrobiologische Sicherheitswerkbank, die unter anderem für die Aufnahme von automatischen Laborrobotern ausgelegt ist. Die Werkbank bietet reine Luft der Klasse ISO 3 nach ISO EN 14644-1, arbeitet im Unterdruck mit einer Einströmsperre von 0,5 m/s Luftgeschwindigkeit und bietet somit höchsten Produkt- und Personenschutz. Ein Teil der Luft wird über einen Abluft-HEPA-Filter abgeführt, um den Umweltschutz zu gewährleisten.

Die XXL-Werkbank von FASTER kann auf verschiedene Weise „maßgeschneidert“ werden, um den Anforderungen der jeweiligen Anwendung gerecht zu werden. Natürlich immer nach EN 12469:2000. Zudem ermöglichen alle XXL-Modelle durch ihre Schwerlastböden das Arbeiten mit großen und schweren Geräten wie 3D-Druckern oder Robotern. Die Standard-Arbeitstiefe beträgt 1 m und die Arbeitshöhe 1 m.

Merkmale:

- Außengehäuse und innere Rückwand aus Epoxid-Pulverbeschichtetem Stahl
- Verstärkte Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304L im Standard, wahlweise auch perforierte Arbeitsfläche oder Arbeitswanne verfügbar
- Filterung über H14 HEPA Vertikalstrom- und Abluftfiltergemäß CEN EN 1822
- Belüftung über elektrisches Zentrifugalgebläse
- Front- und Seitenscheiben aus Sicherheitsglas
- Frontscheibe mit Haltescharnieren zum Offenhalten für eine Öffnungshöhe bis zu 600 mm
- Elektrische Steckdosen mit IP 55 Schutz
- DEHS Testöffnungen (Schnellkupplungen) für Filter-Integritätstests
- Beleuchtung über LED außerhalb des Arbeitsbereichs
- Mikroprozessorgesteuerte Regelung mit Alarmen für die wichtigsten Geräteparameter
- Elektronische Gleichstrom-Gebläse (DC)

Serienmäßige Ausstattung:

- Aufklappbare Frontscheibe zur optimalen Reinigung
- 1 oder 2 Steckdosen je nach Größe

Optionale Ausstattung:

- Geräte komplett aus Edelstahl AISI 304 oder 316
- Zusätzliche Datenausgänge
- UV-Licht, installiert auf einer Aluminium-Nachtabdeckung
- Seitliche Durchlässe
- Kundengerechte Abmessungen

Modell / Typ	SafeFAST XXL 1,2	SafeFAST XXL 1,5	SafeFAST XXL 1,8	SafeFAST XXL 2,2
Normen	EN12469,	EN12469,	EN12469,	EN12469,
Maße B×H×T (mm)	EN61010-1	EN61010-1	EN61010-1	EN61010-1
Nutzmaße B×H×T (mm)	1233 × 1885 ×	1637 × 1855 ×	1942 × 1885 ×	2398 × 1885 ×
Inflow (m/s)	1190	1190	1190	1190
Downflow (m/s)	1190 × 1000 ×	1495 × 1000 ×	1800 × 1000 ×	2256 × 1000 ×
Elek. Anschluss	1000	1000	1000	1000
	0.45	0.45	0.45	0.45
	0.32	0.32	0.32	0.32
	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LK-0417
Hersteller (Marke)	CARLO ERBA
EAN	4058072990046

