




## Bürkle Strömungsanzeiger LiquiMobil, SAN, blau

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

LiquiMobil Strömungswächter aus Styrol-Acrylnitril eignet sich in erster Linie in Kühlkreisläufen und hilft den Wasserverbrauch wesentlich zu senken, da der Kühlwasserdurchfluss besser eingestellt werden kann. Nicht für aggressive Flüssigkeiten geeignet. Strömungsanzeiger zur genauen optischen Anzeige von Fließgeschwindigkeit überall dort, wo Flüssigkeiten oder Gas durch Schlauchleitungen gefördert werden. Der Durchflussanzeiger mit Flügelrad funktioniert in beiden Fließrichtungen und in jeder Einbaulage. Das Flügelrad (PP) dreht sich ab ca. 150 ml/min (Flüssigkeiten). Betriebstemperatur LiquiMobil SAN max. +30 °C Für Schläuche von 6–11 mm Innen-Ø Druckbelastbar max. 2 bar Länge mit Tüllen 88 mm, Höhe 40 mm, Breite 15 mm Farbcodiert blau, rot, schwarz

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	KL-1546
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	Bürkle
VGKL Nummer	270526002
EAN	4058072274368
Nettogewicht	0.01550 kg
Farbe	blau
Ursprungsland	Deutschland
steril	Nein
Zolltarifnummer	90261089

