



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



sunlab® Klammern f. 50 ml Zentrifugenröhrchen passend zu Rotator D-8010/ D-8100

Sonderangebot

8,00 €

Normalpreis

39,90 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Sunlab-Klammern

zum Befestigen verschiedener Gefäße auf dem Rotator.

Best.-Nr. D-8013

Für 50 ml Zentrifugenröhrchen, passend zu Rotator D-8010/D-8100

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	D-8013
Hersteller (Marke)	sunlab
EAN	4058072017989
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Polyamid (PA. unspezifisch)
geeignet für	Zentrifugenröhrchen
Material Klemme	Polyamid (PA. unspezifisch)
Spannweite MAX	25 mm
Spannweite MIN	35 mm
für Gefäße mit Volumen bis	50 ml
für Modell Schüttler/ Rotator	Sunlab Rotator mit Drehteller. analog (D-8010) Sunlab Rotator variabel bestückbar (D-8100)
zum Anklemmen an	Drehteller für Rotatoren

