



DURAN[®] Langschliff-Kerne, geschliffen, NS 45/50

Artikelbilder



Beschreibung

DURAN® Langschliff-Kern, geschliffen, NS 45/50 DURAN® Kerne in der Langschliffvariante werden häufig im Hoch-Vakuum-Bereich eingesetzt. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Geschliffen (feinere Schliffqualität, weniger Rautiefe) Aufgrund der größeren Schlifffläche zur Verwendung im Hochvakuum-Bereich geeignet Dichter Verschluss durch Normschliff Glasartikel zur Weiterverarbeitung Anwendung: Verwendung im Hochvakuum-Bereich, Verbau in Glasapparaturen und -geräten

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-2128
Hersteller (Marke)	DURAN

