Deutschland



Bohlender® SICCO Gasdosierer 2-10 Ltr./Min

Artikelbilder

neoLab



Beschreibung

SICCO Gasdosierer Reguliert die Einleitung von Gas in eine SICCO Handschuhbox um den Gasverbrauch zu senken. Set bestehend aus Gasdosierer, Sensorkabel, Schlauch zur Verbindung von Durchflussregulierer und Messgerät, Stromkabel. Es werden ein Stromanschl

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	ER-2276
Hersteller (Marke)	Bohlender

