



DURAN® Viton-Dichtung, 24 mm

Artikelbilder



Beschreibung

FKM-Dichtungen, Ø 24 mm Eine der wichtigsten Trennmethoden im Laborumfeld ist die Filtration und dient zur Stofftrennung bzw. -reinigung unterschiedlicher Medien. Für diese Arbeitsmethode werden Filter benötigt, die entsprechend der Anwendung hinsichtlich Größe und Porosität ausgewählt werden. Der Filteraufsatz bestehend aus Vorlagegefäß, Dichtring, Glasfilterplatte und Trichter ist in seine Einzelteile zerlegbar und jede Einzelkomponente kann ersetzt bzw. variiert werden, um den Filter entsprechend der Anwendung anzupassen. So entstehen mit den drei Gerätegrößen kombiniert mit je vier Filterplatten unterschiedlicher Porosität 12 verschiedene Filtermöglichkeiten. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Aufgrund der Dichtung ist ein dichtes, auslaufsicheres Verbinden der Einzelkomponenten des Filteraufsatzes möglich Eingebrenntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Dichtung

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-2700
Hersteller (Marke)	DURAN
VGKL Nummer	112922024

