






KERN® Digitaler Wägetransmitter - 10.000d

Artikelbilder



Beschreibung

Kompaktes Auswertegerät für das Erfassen von Wägedaten mittels DMS-Wägezellen z.B. in industriellen Anwendungen
Durch die kleine Bauform besonders platzsparend in Schaltschränken zu installieren
Dank der vielen Schnittstellenvarianten lassen sich die Module ideal in vorhandene Infrastrukturen und Systeme einbinden
[[A]] Die Module können entweder einzeln oder als Buslink-System mit insgesamt bis zu 332 Hutschiene-Modulen verwendet werden
Die Konfiguration des Moduls kann bequem über einen angeschlossenen PC mit der mitgelieferten Software ausgeführt werden
Leuchtstarke LED Anzeige für die optische Kontrolle und für Einstellungen
Zeitsparende G-Cal TM-Technologie (Geographische Kalibrierung) für schnelle und genaue Kalibrierung ohne Gewichte
bequem über ein Netzwerk oder das Internet weltweit
Komfortable Kommunikation über Remote-Geräte
Backup- und Wiederherstellungsfunktion über USB-Anschluss
Beherrscht verschiedene Industrieprotokolle wie z.B. Ethernet IP, Modbus TCP, Modbus RTU, FINS und Profibus DP
Extrem hohe Messfrequenz möglich, bis zu 1600 Datensätze/s
Interne Auflösung 24 Bit

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KP-8878
Hersteller (Marke)	KERN

