



## Memmert<sup>®</sup> Deckenwärmer IF750bw, 749I, 20-80 °C

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Deckenwärmer IF750bw, Medizinprodukt, forcierte Umluft fix bei 100 %, SingleDISPLAY, 749 I, Arbeitstemperaturbereich mind. 10 °C über Raumtemperatur bis +80 °C, Einstelltemperaturbereich +20 °C bis +80 °C, mit 2 Gitterrosten, äußere Edelstahltür, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten; Tür-Auf-Erkennung; doppelter Übertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +37 °C; Strukturedelstahlgehäuse: 1224 x 1720 x 784 mm; Edelstahlinnenraum: 1040 x 1200 x 600 mm; Spannung: 230 V, 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 2000 W

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	MM-1072
Hersteller (Marke)	Memmert

