



SI Analytics[®] Leitfähigkeitsmesszelle Lf435T

Artikelbilder

Beschreibung

Leitfähigkeitsmesszelle mit Festkabel, 4-Pol-Messzelle, Kunststoffschacht, 1,5 m Kabel mit 8-Pol-Stecker, Sensormaterial Graphit, Zellkonstante 0,33 cm⁻¹, Temp.-sensor NTC 30 kOhm, Länge 120 mm, 12 mm Ø, -5...+80 °C

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-1014
Hersteller (Marke)	SI Analytics

