



Systemec® Doppelte Abluftfiltration und Kondensatinaktivierung

Artikelbilder

Beschreibung

Doppelte Abluftfiltration und Kondensatinaktivierung für Modellreihe: HX mit zwei Sterilfiltern in Reihe, Porengröße 0.2 µm. Inklusive In-line Sterilisation, Temperaturüberwachung und Kondensat-Inaktivierung. Für Systemec H-210 bis Systemec H-1580.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SX-0503
Hersteller (Marke)	Systemec

