



Testo® 745 - Kontaktloser Spannungsprüfer

Artikelbilder



Beschreibung

Mit dem kontaktlosen Spannungsprüfer testo 745 stellen Sie Spannung bzw. Spannungsfreiheit schnell und einfach fest. Im Gegensatz zu den meisten anderen Modellen auf dem Markt verfügt er über einen Filter für hochfrequente Störsignale und ermöglicht dadurch eine zuverlässigere Spannungsindikation. Wird Spannung festgestellt, warnt das Gerät mit einem deutlichen optischen sowie akustischen Signal. Die Empfindlichkeit des Geräts lässt sich in zwei Stufen einstellen: Stufe 1 für Phasenfindung, Stufe 2 für Spannungsindikation. Mit der integrierten Taschenlampe können sie auch in dunklen Umgebungen sicher arbeiten. Zudem ist der Spannungsprüfer testo 745 wasser- und staubdicht nach IP 67.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0703
Hersteller (Marke)	Testo

