



Testo® 760-2 - Digital-Multimeter

Artikelbilder



Beschreibung

Mit dem digitalen Hand-Multimeter testo 760-2 messen Sie elektrische Parameter so einfach und sicher wie noch nie. Im Gegensatz zu anderen Multimetern erkennt das testo 760-2 die passende Messgröße anhand der Buchsenbelegung automatisch – und schließt dadurch gefährliche Fehleinstellungen aus. Die Bedienung erfolgt nicht wie üblich per Drehrad, sondern mit beleuchteten Funktionstasten. Dadurch können Sie das Messgerät bequem mit nur einer Hand steuern. Das große; beleuchtete Display bildet die Messwerte übersichtlich ab. Das Digital-Multimeter testo 760-2 verfügt über die wichtigsten Funktionen zum Messen von Strom, Spannung und Widerstand. Dank des größeren Messbereichs ist die Messung der Stromstärke auch im μA -Bereich möglich. Und der integrierte Tiefpassfilter erzielt bei Frequenzumrichter-gesteuerten Motoren exaktere Messergebnisse. Neben elektrischen Parametern lassen sich mit diesem Multimeter auch Temperaturen messen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0710
Hersteller (Marke)	Testo

