




Testo[®] 760-3 - Digital-Multimeter

Artikelbilder



Beschreibung

Das Digital-Multimeter testo 760-3 ist das Multitalent für alle Elektrizitäts-Profis. Damit erledigen Sie einfache und anspruchsvolle elektrische Messaufgaben so sicher wie noch nie. testo 760-3 erkennt die passende Messgröße anhand der Buchsenbelegung automatisch und verhindert somit gefährliche Fehleinstellungen. Dank Spannungsbereich bis 1000 V, Frequenzbereich bis 30 MHz und Kapazität bis 60.000 µF kann das Multimeter testo 760-3 auch für industrielle Anwendungen wie beispielsweise die Fehlersuche in großen; elektrischen Anlagen eingesetzt werden. Und der integrierte Tiefpassfilter erzielt bei Frequenzumrichter-gesteuerten Motoren exaktere Messergebnisse. Neben elektrischen Parametern lassen sich mit diesem Multimeter auch Temperaturen messen. Hierzu benötigen Sie den aufsteckbaren Thermoelement-Adapter Typ K und einen Temperaturfühler (beide Artikel bitte separat bestellen).

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0711
Hersteller (Marke)	Testo

