



Testo® ComSoft Professional - Software

Artikelbilder



Beschreibung

Für anspruchsvolle Anwender: Die Software ComSoft Professional bietet über die Grundfunktionen hinausgehende Auswertungs- und Darstellungsmöglichkeiten. Vorteile und Funktionen der Software ComSoft Professional Software zum Programmieren und Auslesen von Testo-Datenloggern sowie zur Archivierung von Daten Messmenüs können individuell angepasst und die Datenlogger je nach Einsatzort und -zweck in übersichtlichen Baumstrukturen zu Gruppen zusammengefasst und organisiert werden. Das ermöglicht eine übersichtliche Darstellung des gesamten Transportwegs Intuitive und klar strukturierte Nutzeroberfläche. Sie leitet den Anwender durch einzelne Arbeitsschritte und erlaubt es mühelos Daten zu exportieren, Berichte zu erstellen und Analysen durchzuführen Alle erfassten Messparameter können graphisch sowie tabellarisch dargestellt und ausgewertet werden Auswahl verschiedener Druckköpfe bei Tabellen- und Grafikausdruck Erweiterte Darstellungsmöglichkeiten wie Zahlenfeld, Balkenanzeige, Analoginstrument und xy-Darstellung Weitere Vorteile: Online messen, Formeln erstellen, wissenschaftlich-statistisch auswerten (Min-/Max-/Mittelwert,

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0048
Hersteller (Marke)	Testo

