



Testo® Edelstahl-Sinterkappe

Artikelbilder



Beschreibung

Edelstahl-Sinterkappe, Ø 21 mm, Material Edelstahl V2A. Sehr robust, zum Einstechen geeignet, mit Pressluft zu reinigen, mechanischer Schutz des Sensors. Anwendungen: hohe mechanische Belastungen, hohe Strömungsgeschwindigkeiten.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0037
Hersteller (Marke)	Testo

