



Testo[®] Robuster Feuchtefühler

Artikelbilder



Beschreibung

Angeschlossen an das Feuchte- und Temperaturmessgerät testo 635 misst der robuste Feuchtefühler die relative Feuchte und Temperatur und in Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen oder in Klima-/Lüftungskanälen. Außerdem kann eine Materialausgleichs-Feuchtemessung durchgeführt werden. Dazu muss die Funktion zur Berechnung des H₂O-Gehalts im Messgerät aktiviert und das Material des zu messenden Gegenstands eingestellt sein (Anhydrit-Fließestrich; Zement Fließestrich; Kalksandstein, Beton, hoch isolierender Ziegel, Vollziegel, Hartholz, Weichholz, Porenbeton, Pressspan). Der Fühler ist auch an die Messgeräte testo 435-2 und testo 435-4 anschließbar (jedoch ohne dass die Materialausgleichsfeuchte gemessen werden kann).

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0271
Hersteller (Marke)	Testo
VGKL Nummer	680962161

