



Testo® Steckbarer Feuchte-/Temperaturfühler

Artikelbilder



Beschreibung

Der steckbare Feuchte-/Temperaturfühler eignet sich für die Messung von Temperatur und relativer Feuchte in Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen oder im Klima-/Lüftungskanal. Der Feuchte-/Temperaturfühler wird direkt eingesteckt und ist damit kompakt mit dem Gerät/Datenlogger verbunden. Anwendungen im Überblick Nutzen Sie den hochpräzisen Feuchte- und Temperaturfühler (mit passendem Messgerät) für folgende Anwendungen: Messung der relativen Feuchte und Temperatur in Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen oder im Klima-/Lüftungskanal Bewertung der thermischen Behaglichkeit Überprüfen der korrekten Umgebungsbedingungen in Produktionsstätten zur Einhaltung von Qualitätsstandards Stets verlässliche Messergebnisse Der Feuchtesensor zur Messung der relativen Feuchte weist durch die gute Luftumströmung im Vergleich zu einem im Gehäuse befindlichen Feuchtesensor eine deutlich schnellere Ansprechzeit auf. Durch seine hohe Langzeitstabilität können Sie sich auch noch nach Jahren auf verlässliche und korrekte Messergebnisse verlassen. Intelligentes Kalibrierkonzept Der Feuchte-/Temperaturfühler bietet höchste digitale Messsicherheit. Der digitale Fühler ermöglicht eine direkte Messwertverarbeitung im Fühler. Die Gerätemessunsicherheit entfällt durch diese Technologie. Zur Kalibrierung kann die Sonde allein (ohne Datenlogger) eingeschickt werden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0644
Hersteller (Marke)	Testo

