



Testo[®] Steckbarer Feuchte-/Temperaturfühler

Artikelbilder



Beschreibung

Der steckbare Feuchte-/Temperaturfühler eignet sich für die Messung von Temperatur und relativer Feuchte in Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen oder im Klima-/Lüftungskanal. Der Feuchte-/Temperaturfühler wird direkt eingesteckt und ist damit kompakt mit dem Gerät/Logger verbunden. Der Feuchtesensor zur Messung der relativen Feuchte ist langzeitstabil, betauungsstabil und rückführbar auf internationale Feuchtstandards wie beispielsweise ILAC, PTB und NIST. So können Sie sich auch noch nach Jahren auf verlässliche und korrekte Messergebnisse verlassen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0641
Hersteller (Marke)	Testo

