



Testo[®] Steckbarer Temperaturfühler

Artikelbilder



Beschreibung

Der steckbare Temperaturfühler eignet sich für die Messung von Temperatur in Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen oder im Klima-/Lüftungskanal. Der Temperaturfühler wird direkt eingesteckt und ist damit kompakt mit dem Gerät/Datenlogger verbunden. Anwendungen im Überblick Nutzen Sie den hochpräzisen Temperaturfühler (mit passendem Messgerät) für folgende Anwendungen: Messung der Temperatur in Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen oder im Klima-/Lüftungskanal Bewertung der thermischen Behaglichkeit Überprüfen der korrekten Umgebungsbedingungen in Produktionsstätten zur Einhaltung von Qualitätsstandards

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0643
Hersteller (Marke)	Testo

