



## Testo<sup>®</sup> Temperaturfühler, NTC für Oberflächenmessungen

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Verwenden Sie diesen Temperaturfühler mit NTC-Sensor, um Messungen von Oberflächentemperaturen durchzuführen. Ein ausgestanztes Loch im Fühlerblock hilft Ihnen, den Fühler am gewünschten Messort fest anzubringen, z.B. mit einer Schraube (Schraube ist nicht im Lieferumfang enthalten). Der Temperaturfühler verfügt über ein Kabel von 2 Metern Länge. Für einen optimalen Wärme-Übergang zwischen Oberflächenfühler und dem Messobjekt empfehlen wir die Verwendung unserer optionalen Silikon-Wärmeleitpaste. Für jede Anwendung den passenden Fühler Ist der gewünschte Temperaturfühler nicht dabei? Bitte wenden Sie sich direkt an uns. Wir haben ein großes Sortiment an Standard-Temperaturfühlern und fertigen darüber hinaus auch maßgefertigte Fühler speziell nach Ihren individuellen Anforderungen.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	TO-0793
Hersteller (Marke)	Testo

