



Testo[®] Verbrennungsluft-Temperaturfühler 60 mm Eintauchtiefe

Artikelbilder



Beschreibung

Der Verbrennungsluft-Temperaturfühler lässt sich flexibel positionieren, denn er verfügt über eine Sondenrohlänge von 60 mm und Kabellänge von 2,2 m. Ein Konus zur Befestigung ist im Lieferumfang enthalten.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0744
Hersteller (Marke)	Testo

