



Thermo Scientific Cimarec 40M Regler

Artikelbilder

Beschreibung

Cimarec 40M Regler Thermo Scientific Cimarec 40M Regler gewährleisten selbst bei Viskositätsveränderungen eine konstante Drehzahl. Elektrische Anforderungen: 230 V Rührbereich: 100 RPM to 1000 RPM Geschwindigkeit: 100 to 1000 rpm Typ: Stirrer Controller Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-8634
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

