



Thermo Scientific Cimarec 40M Regler

Artikelbilder

Beschreibung

Cimarec 40M Regler Thermo Scientific Cimarec 40M Regler gewährleisten selbst bei Viskositätsveränderungen eine konstante Drehzahl. Elektrische Anforderungen: 230 V Röhrbereich: 100 U/min bis 1000 U/min Spannung: 230 V, Deutschland Geschwindigkeit: 100 to 1000 rpm Typ: Rührersteuerung Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-1186
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	517990540

