



WLD-TEC[®] Flame 110-L, Sicherheitsbunsenbrenner, Überkopfbrenner

Artikelbilder



Beschreibung

Flame 110-L - Überkopfbrenner Der außergewöhnliche Präzisionsbrenner Suchen Sie einen Brenner, der aus jeder Richtung abflammen kann, sogar von oben? Dann ist unser neuer Präzisionsbrenner Flame 110-L Ihre erste Wahl! Multitalent Der neue Flame 110-L ist ideal für alle flammtechnischen Anwendungen in Labor und Industrie. Seine lange Präzisionsflamme erwärmt Ihre dentaltechnischen Werkzeuge, sterilisiert Ihre mikrobiologischen Instrumente oder flammentgratet / flampoliert Ihre Kunststoff- und Gummiformteile in industrieller Umgebung. Und das alles sicher und perfekt! Einfach und sicher starten Ein einfacher Knopfdruck: Sofort startet und stoppt die Flamme! Alternativ benutzen Sie ein Fußpedal (optional) oder einen externen IR-Bewegungssensor (optional). Selbstverständlich ist Sicherheit integriert (Übertemperaturschutz und automatische Wiederezündung). Kompakt und effizient Edelstahl, einfache Reinigung, geringer Platzbedarf, exklusive Variabilität und herausragende Wirtschaftlichkeit sind unverzichtbar für jeden Labor- und/oder Industriearbeitsplatz. Flame 110-L bietet alles in einzigartiger Kombination: - Variable Flamme aus jeder Richtung – sogar über Kopf - Sicherheit in jeder Anwendung - kinderleichte Reinigung des abnehmbaren Brennerkopfes - Flüssiggasbetrieb mit Gasflaschen oder Kartuschen (über optionale Adapter) - Sparsamkeit im Gasverbrauch Lieferumfang: Flame 110-L Laborversion Präzisions- und Überkopfgasbrenner Tastenfunktion Düse Propan-/ Butangas Abnehmbarer Spezialbrennkopf Halblech mit 2 Flügelmutter für Überkopfbefestigung Schraubenschlüssel 17 mm für Gasanschluss Schaltnetzteil (weltweit) Bedienungsanleitung und 2 Jahre Garantie

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------|---------|
| Art.-Nr. | WT-0007 |
| Hersteller (Marke) | WLD-TEC |

