



## Memmert® Brutschrank IF450, 449l, 20-80°C

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

Brutschrank IF450, forcierte Umluft, SingleDISPLAY, 449 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 10 °C über Raumtemperatur bis +80 °C, Einstelltemperaturbereich +20 °C bis +80 °C, mit 2 Gitterrosten, äußere Edelstahltür, innere Glastür, elektronisch einstellbare Abluftklappe von 0 % - 100 % in 10 % Schritten sowie Lüfterdrehzahleinstellung von 0 % - 100 % in 10 % Schritten, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten; doppelter Übertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +37 °C; Strukturedelstahlgehäuse: 1224 x 1247 x 784 mm; Edelstahlinnenraum: 1040 x 720 x 600 mm; Spannung: 230 V, 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 1800 W

## Zusätzliche Informationen

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Art.-Nr.           | MM-0951   |
| Hersteller (Marke) | Memmert   |
| VGKL Nummer        | 102606217 |
| steril             | Nein      |

