



Krüss® Bypass Prozessrefraktometer PRB21S

Artikelbilder



Beschreibung

Sensor ohne Kühlung. Produkttemperatur bis 60 °C, Umgebung 0-40 °C Genauigkeit: 0,0002 nD, 0,2 %Brix Auflösung: 0,0001 nD, 0,1 %Brix Linearität: 0,0002 nD, 0,2 %Brix Ausgang 0/4-20 mA, Ethernet Gehäuse für Bypass Anschluss mit Schlauchanschlüssen. Nicht für hohen Druck geeignet.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KS-0261
Hersteller (Marke)	Krüss
VGKL Nummer	106112101

