



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Bandelin® SONOREX TECHNIK RM 40.2 UH Ultraschallbad mit Überlaufschale und Heizung, 40 kHz

**4.495,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Ultraschallbad für Industrie, Service und Wartung. Die geschweißte Schwingwanne aus Edelstahl 1.4404, 2 mm garantiert höchste Haltbarkeit auch bei intensiver Nutzung. Ein modularer Aufbau ermöglicht verschiedenste Konfigurationen von der einzelnen Reinigungswanne bis zur kompletten Reinigungsstraße. Die integrierte Überlaufftasche dient zum Anschluss eines Ölabscheiders zur Abtrennung abgereinigter Ölfilme aus der Reinigungslösung. Die integrierte Überlaufftasche dient zum Anschluss eines Ölabscheiders zur Abtrennung abgereinigter Ölfilme aus der Reinigungslösung. Für eine optimal abgestimmte Ultraschallreinigung sind passende Körbe, Deckel und Reinigungs- und Desinfektionskonzentrate als Zubehör erhältlich. Innenmaß L x B x T: 475 x 300 x 300/315 mm Ablauf: fest eingeschweißt mit Verschlusskappe G 1, an der rechten Seite Netzanschluss: 230 V EU-Stecker

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0491
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	960738210
Transporttemperatur	Raumtemperatur

