




Bühler® Schüttler für Sektflaschen

Artikelbilder



Beschreibung

Beschreibung Robuster Großschüttler für hohe Beladungen im Langzeitbetrieb (nur auf dem Boden aufzustellen) Lieferumfang Grundgerät Basisgerät ohne Schwingplatte, ohne Aufsatzgestell Mit Touchdisplay und programmierbarer Steuerung Technische Daten Schüttelbewegung: hin und her (horizontal) Schüttelfläche: 760 x 600 mm Max. Beladung: 75 kg Drehzahl-Regelbereich: bis 80 min⁻¹, in 5er Schritten Hub: 130 mm Laufzeit: programmierbar / Dauerbetrieb Elektrischer Anschluss: 100 - 240 V, 50 / 60 Hz (bei Bestellung)

bitte angeben) Schutzart: IP 21 Wärmeabgabe: max. 45 W Umgebungstemperatur: 5°C bis 50°C Zulässige Feuchte: ~ 85 %
Außenmaße Schüttler (B x T x H): 1050 x 835 x 250 mm Gewicht: 110 kg Gesamtgewicht (Schüttler + Aufsatz): 135 kg
Beladungsmöglichkeit Bis zu 36 liegende Sektf Flaschen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	NB-0126
Hersteller (Marke)	Bühler

